





## BAG BOX 220 LITRÓW WOREK DO BECZEK

Bag-in-box 220 litów

Wymiary:

Szerokość: S 1020 990 tol. +/- 10mm

Długość: S 1500 1460 tol. +/- 20mm

Pozycja zaworu: Pz 100 80 tol. +/- 20mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

40 szt. worków

~24 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm

12 kartonów

~240 kg

Łączny ciężar:

255 kg

Przepuszczalność:  
O<sub>2</sub> (cc/m<sup>2</sup> 24h)  
Norma ASTM D3985  
DIN 53380/3; 23o C/50% HR  
folia =< 0,5  
zawór =< 0,5  
Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy  
Konstrukcja:  
Folia barierowa: PE 37 µm / EVOH 6 µm 80 µm 75,50 g/m<sup>2</sup>  
PE 37 µm  
Folia PE: LLDPE 60 µm 53,47 g/m<sup>2</sup>  
Łączna gramatura: 128,97 g/m<sup>2</sup>

[przeczytaj więcej](#)

**Kategoria:** [Uncategorized](#)



## BAG BOX 20 LITRÓW WOREK DO KARTONÓW Z ZAWORKIEM

Bag-in-box 20 litów

Wymiary:

Szerokość: S 470 450 tol. +/- 8mm

Długość: S 650 630 tol. +/- 10mm  
Pozycja zaworu: Pz 80 70 tol. +/- 10mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:  
Karton: 800x600x300 mm  
200 szt. worków  
~21 kg

Paleta:  
Karton: 1200x800 mm  
12 kartonów  
~210 kg

Łączny ciężar:  
210 kg

Przepuszczalność:  
O<sub>2</sub> (cc/m<sup>2</sup> 24h)  
Norma ASTM D3985  
DIN 53380/3; 23o C/50% HR  
folia =< 0,5  
zawór =< 0,5  
Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy  
Konstrukcja:  
Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m<sup>2</sup>  
PE 27 µm  
Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m<sup>2</sup>  
Łączna gramatura: 102,83 g/m<sup>2</sup>

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [OPAKOWANIA](#), [WORKI](#)



## BAG BOX WORKI DO KARTONÓW Z ZAWOREM

Wymiary:

Szerokość: 470x450 tol. +/- 10mm

Długość: 335x315 tol. +/- 20mm

Pozycja zaworu: 70 60 tol. +/- 20mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia LDPE

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

300 szt. worków~22 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm 12 kartonów 220 kg

Łączny ciężar: 227 kg

Przepuszczalność:

O<sub>2</sub> (cc/m<sup>2</sup> 24h)

Norma ASTM D3985

DIN 53380/3; 23o C/50% HR

folia =< 0,5

zawór =< 0,5

Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy

Konstrukcja:

Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m<sup>2</sup>

PE 27 µm

Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m<sup>2</sup>

Łączna gramatura: 102,83 g/m<sup>2</sup>

[przeczytaj więcej](#)

**Kategoria:** [WORKI](#)